

Scandia Lite

Scandia Lite - virtaviivainen muotoilu

Scandia Lite on ei-modulaarinen kirurginen leikkauspöytä, joka on suunniteltu erityisesti yksityisiin klinikoihin ja yksinkertaisiin toimenpiteisiin.



Kohokohdat

Scandia Lite on täydellinen valinta yksinkertaisiin kirurgisiin toimenpiteisiin. Lite tarjoaa sähkömekaanisen korkeudensäätöpylvään Trendelenburgilla yhdistettynä manuaaliseen ja pehmeästi säädettävään pöytätasoon.

1. Alhainen vähimmäiskorkeus
2. Helppokäyttöinen käsiohjaus
3. Älykäs alakotelon suunnittelu
4. Suuret pyörät
5. Manuaalikäyttöinen jarru

Scandia Lite leikkauspöydän edut

1. HYGIEENINEN

- Helppo puhdistaa
- Muotoilun ansiosta vältetään nesteiden kertyminen pöydän jalustaan
- Yksiosainen pohjakansi – ei saumoja

2. MINIMIKORKEUS

- Alhainen vähimmäiskorkeus 560 mm

3. TARRANAUHATON PATJA

- Liukumaton pinta
- Täyspitkä patja

4. ESTEETTÖMYYS

- Kaareva pohja mahdollistaa pääsyn lähelle operoitavaa aluetta

5. OHJAUSLAITTEET

- Sisäänrakennetut turvallisuusominaisuudet:
 - 2-touch hand controller
 - Turvalukko
- Pilarissa sijaitseva varajärjestelmän ohjauspaneeli
- Langaton jalkaohjain (Bluetooth)





TEKNISET TIEDOT

Kokonaispituus	2010 mm
Leveys lisävarustekiskot mukaan luettuina	604 mm
Patjan leveys	550 mm
Paino	174 kg
Turvallinen työkuorma (SWL)	200 kg
Maks. nostokapasiteetti	454 kg
Pyörät	4 keskuslukittavaa Ø125 mm kaksoispyörää
Korkeussäätö	560-970 mm
Moottoroitu Trendelenburg / anti-Trendelenburg	30° / 20°
Päätuen säätö	30°-+30°
Moottoroimaton selkäosa	-10°-+65°
Moottoroimaton jalkaosa	-50°-+15°
Päävirtalähde (EU)	24 VDC, paristokäyttöinen, 100-240 V ~, 50/60 Hz
Virrankulutus	Max. 4.5 A
Suojausjärjestelmä	IPX4
Sähköinen suojaluokka	Luokka I (maadoitettu), tyyppi B sovellettu osa
Sisäinen virtalähde (pääparistot)	2,1 Ah (52,92 Wh) Li-Ion-tekniikka (NMC), UN3481 (lataus alle 30 %).
Toimintanopeus	10 %, max 2 min/18 min Jatkuva käyttö päällä/pois päältä.
Ympäristöolosuhteet kuljetuksen ja varastoinnin aikana:	
Lämpötila	-10°C-+40°C
Suhteellinen kosteus	20 % - 80 % 30 °C:n lämpötilassa, ei-kondensoituen
Ilmanpaine	70 kPa-106 kPa

Ympäristöolosuhteet käytön aikana:	
Lämpötila	+5°C-+30°C
Suhteellinen kosteus	20 %-80 % 30 °C:n lämpötilassa, ei kondensoituva
Ilmanpaine	70 kPa...106 kPa
Tuotekoodi	OT8210
Valmistaja	Lojer Oy

Ota yhteyttä

Merivaara Corp.

Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
SUOMI

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com