

Q-Flow pienet valaisimet

Merivaaran palkittuun valaisinperheeseen on syntynyt uusi tähti - Q-Flow tutkimuksiin ja pieniin leikkauksiin

Q-Flow 1 ja Q-Flow 2 kompaktit lamput erilaisiin tiloihin

Merivaaran kirurginen valaisin, Q-Flow, on saanut useita muotoilupalkintoja. Nyt perhe on kasvanut kahdella pienemmällä valaisimella: Q-Flow 1 ja Q-Flow 2 on suunniteltu hyödyntäen suurten Q-Flow valaisimien tekniikkaa, joka varmistaa erinomaisen värientoiston kudoksissa. Merivaaran Q-Flow 1 -tutkimusvalaisin ja Q-Flow 2 -kirurginen valaisin on suunniteltu erityisesti pienempiin toimenpiteisiin, jotka tehdään pääleikkaussalien ulkopuolella. Valopäät voidaan helposti liittää eri toimenpiteisiin optimoituihin varsiin, mikä parantaa hoitohenkilökunnan ergonomiaa. Q-Flow-tuotesarjan uusia lamppeja voidaan käyttää yhdellä kädellä: tämä parantaa potilasturvallisuutta, koska käyttäjä voi pitää toisen käden puhtaana potilaan hoitoa varten. Roiskevedenpitävän kotelon sileä muotoilu helpottaa valaisimen puhtaana pitoa.



reddot winner 2024



Q-Flow mallit



Q-Flow 1 tutkimusvalaisin

Tärkeimmät ominaisuudet:

- Käyttö yhdellä kädellä
- Erinomainen värintoistokyky
- Irrotettava steriloitava kahva
- Helppo puhdistaa

Q-Flow 2 kirurginen valaisin

Lisäominaisuudet:

- Suuri valoteho
- Valaisimeen on valittavissa tuplasanka

Pienten Q-Flow valaisimien edut käyttäjälle

1. MIELLYTTÄVÄ TYÖSKENTELY-YMPÄRISTÖ

- Yhden käden käyttö
- Irrotettava steriloitava kahva
- Yksinkertaistettu käyttöliittymä

2. TÄYDELLINEN VÄRINTOISTO

- Lähes täydelliset värintoisto-ominaisuudet
- Valaisee jopa pienet värierot punaisissa kudoksissa
- Erinomainen ihonvärintoisto

3. VÄHENTYNYT TARTUNTARISKI

- Tyylikäs muotoilu yhdistyy helppohoitoisuuteen



Tekniset tiedot

	Q-Flow 1	Q-Flow 2
Valoteho 1 metrin etäisyydellä* (lux)	50 000	100 000
Värintoistoindeksi (Ra)	98	98
Punaisen värin värintoistoindeksi (R9)	93	97
"Ihon värin" värintoistoindeksi (R13)	98	98
Väriämpötila (K)	4 400	4 400
Valopylvään syvyys @ 60 % (mm)	1100	900
Valokentän halkaisija (mm)	240	150 - 220
Himmennys	25 - 100	25 - 100
LEDien määrä	9	18
LED-valonlähteiden keskimääräinen käyttöikä (h)	> 60 000	> 60 000
Työskentelyetäisyys (mm)	500 - 1500	500 - 1500
Tehonkulutus (W)	17	32
Ulkomitat (mm)	Pituus 400, Ø 260	Pituus 400, Ø 260
Valopään paino (kg)	2,6	2,7
Irrotettava steriloitava kahva	✓	✓
Kertakäyttöinen, steriili kahvan suoja	O	O
Suojausaste (valopää)	IP44	IP44
Tuotekoodi	520103, 520101, 520203, 520201	520103, 520101, 520203, 520201
Valmistaja: Merivaara Oy		
✓ = sisältää		
O = valinnainen		
*) Toleranssi ±10%		

Ota yhteyttä

Merivaara Corp.

Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
SUOMI

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com