

Saturno-LED

Saturno-LED -tutkimusvalaisin soveltuu pieniin toimenpiteisiin, gynekologiaan ja ensiapuun. Valaisin on helposti liikuteltava kevyen alumiinirakenteensa ansiosta. Kaksi värilämpötilaa, 4000 K and 4500 K, himmennys ja sterilioitava kahva tekevät Saturno-LED -tutkimusvalaisimesta monikäyttöisen. Optiona akku mobiiliin valaisimeen. Saturno-LED on saatavana katto-, seinä- ja lattiamallina.

TUOTEKOODIT

SATSO-LED Kattokiinnitteinen malli SATPA-LED
Seinäkiinnitteinen malli SATPIN-LED Mobiilimalli
SATSOX2-LED Kattokiinnitteinen malli, kaksi valopäätä



Tekniset tiedot

Ensiöjännite	100 - 240 V
Taajuus	50/60 Hz
Valaistusvoimakkuus Ec 1 m:n etäisyydellä	50000 lx
Valaistuksen syvyys 60%	1240 mm
Värilämpötila	4000 K, 4500 K
Valoalue	280 mm
Valoalueen halkaisija, arvo d10	250 mm
Valoalueen halkaisija, arvo d50	150 mm
Värintoistoindeksi (Ra)	95
Punaisen valon värintoistoindeksi (R9)	≥ 90
Kokonaissäteilyenergia valaistusvoimakkuuden maksimitasolla	163 W/m ²
Säteilyenergian Ee ja valaistusvoimakkuuden Ec suhde (mW/m ² lx)	3,27
Led-lamppujen määrä	9+3
Led-lampun keskimääräinen käyttöikä	>60 000 h
Valopään koko	195 mm
Tuotekoodi	SATPA-LED, SATPIN-LED, SATSO-LED, SATSOX2-LED
Valmistaja	Rimsa P. Longoni S.r.l.

Ota yhteyttä

Merivaara Corp.
Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
SUOMI

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com