

L88-LEDM

Undersökningslampa med "kallt" lysrör och förstöringsglas

Speciellt lämplig för dermatologiskt bruk och där det behövs förstöringsglas i allmänhet. Denna modell har enbikonvex förstöringsglas i optiskt glas med Ø 120mm. Det "kalla" fluorescerande ljuset är också perfekt förlångvarig användning. Den har en polykarbonat skärm förskydda ljuskällan. Nätaggregat integrerad i basen med dubbla säkring, dragavlastning med spiralskydd och bipolär switch med gröna diod. Finns i fyra olika fästmetoder: mobil, bordsfästning, väggmonterad och skena.



PRODUKTKODER

L88-LEDM Lamphuvud, inkl. förstöringsglas
RLBI Mobil bas
S11 Bordsfäste
S12MED Väggfäste
Z400072 Rälsklämma
Z400075 Monteringsskena



Teknisk Specifikation

Primärspänning	220 - 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Illumination intensity Ec at 0.5m distance	1700 lx
Färgtemperatur	6200 K
Färgåtergivningsindex (Ra)	90
Återgivningsindex för röd färg (R9)	≥ 90
Medellivslängd för lysdiod	>60 000 h
Lamphuvudets dimensioner	230 mm
Produktkod	L88-LEDM
Tillverkare	Rimsa P. Longoni S.r.l.

Kontakta oss

Merivaara Corp.
Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com