

Primaled

Primaled är en undersökningslampa med den senaste tekniken

Den runda och ultraslamma designen gör att lampan blir ergonomisk och passar till allt från dagkirurgi till intensivvårds avdelningen. Tack vare möjligheten till att variera belysningen från vitt- till gult ljus (5000-4500 K), kan varje vårdgivare ställa in lampan till att passa dens egna preferenser.

- Hög ljuskvalitet med en låg energiförbrukning
- Reducerad Infraröd belysning, vilket ger låg värmegenerering
- Konfigurerbar färgtemperatur
- Konfigurerbar ljusintensitet
- Minskad skuggbildning
- Lätt rengörig
- Ekonomisk lösning med lång livscykel
- Underhållsfri, inga glödlampsbyten
- Miljövänlig



TILLBEHÖR

RLBI – Golvmodell med 5 hjul
S11 – Tabell mount adapter
S12MED – Veggmontering adapter
Z400072 – Skinneadapter
Z400075 – Monteringsskinne

PRODUKTKODER

PRIMA – Primaled undersökningslampa
PRIMAFLEX – Primaled Flex undersökningslampa med flexibel arm



Teknisk Specifikation

Sekundärspänning	24 V
Frekvens	50/60 Hz
Ljusfältsdiameter, värde d10	140 mm
Färgåtergivningindex (Ra)	95
Total radiated energy where the illuminance reaches max level	225 W/m ²
Lamphuvudets vikt	3,3 kg
Produktkod	PRIMA, PRIMAFLEX
Tillverkare	Rimsa P. Longoni S.r.l.

Kontakta oss

Merivaara Corp.
Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com