

Saturno-LED

Saturno-LED är en undersökningslampa av kirurgisk typ som passar för mindre operationer, gynekologi och första hjälpen. Lampan är väldigt lätt att flytta tack vare aluminiumstödet konstruktion. Två lätta temperaturer, 4000 K och 4500 K, dimning, steriliserbart handtag gör det perfekt för undersökning och mindre procedurer. Batteribackup som ett alternativ för mobilmodell. Saturno-LED finns som tak-, vägg- och golvmödel.



PRODUKTKODER

SATSO-LED Tak modell SATPA-LED Vegg modell
SATPIN-LED Golvmödel SATSOX2-LED Tak modell,
dubbelt ljus



Teknisk Specifikation

Primärspänning	100 - 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Belysningsintensitet Ec på 1 m avstånd	50000 lx
Ljusets djup vid 60 %	1240 mm
Färgtemperatur	4000 K, 4500 K
Ljuskälla	280 mm
Ljuskältdiameter, värde d10	250 mm
Ljuskältdiameter, värde d50	150 mm
Färgåtergivningsindex (Ra)	95
Återgivningsindex för röd färg (R9)	≥ 90
Total radiated energy where the illuminance reaches max level	163 W/m ²
Förhållande mellan utstrålad energi Ee och belysnings Ec (mW / m ² lx)	3,27
Antal lysdioder	9+3
Medellivslängd för lysdiod	>60 000 h
Lamphuvudets dimensioner	195 mm
Produktkod	SATPA-LED, SATPIN-LED, SATSO-LED, SATSOX2-LED
Tillverkare	Rimsa P. Longoni S.r.l.

Kontakta oss

Merivaara Corp.
Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com